

	Rug	Zitting	Armen	Relaxstelsysteem
Polyether kwaliteiten	Pantera schuim 40 kg / m ³ afgedekt met 200 grs thermostar	Pantera schuim 40 kg / m ³	Polyether 38 kg / m ³	
Materialen	Staal	Staal met zig zag vering	RVS (optioneel zwart gespoten)	Staalplaat 5 mm dik
Beitskleuren (voet 25)	Blank, E-50, Kersen, Zwart, Noten, Elzen en Rosewood			

Een Twice relaxfauteuil wordt standaard geleverd met elektrische bediening d.m.v. drie motoren; één voor de rugleuning, één voor de voetklep en één om de zitting en voetklep in "hart-balans" stand te bewegen. Deze zgn. "hart-balans" functie houdt in dat voeten en het hart in een denkbeeldige horizontale lijn liggen. Hierdoor wordt het hart minimaal belast wat als zeer rustgevend wordt ervaren. U kunt ook de zitting zonder het gebruik van de voetensteun kantelen. Hierbij kantelt de rug met de zitting mee.

Als optie kunnen vele Twice fauteuils geleverd worden met een sta-op functie; U leest achterop dit infoblad of dit model daarmee uitgerust kan worden. Bij de uitvoering met sta-op hulp is de maximale valling (hellingshoek) van de zitting iets minder ver.

De elektromotoren worden door een oplaadbare accu gevoed waardoor er bij gebruik geen snoer over de vloer loopt. De bedieningstoetsen zijn afhankelijk van het model, opgenomen in de zitting of armleuning (links voorstaand). Het bovenste deel van de rugleuning, waar het hoofd tegen rust, kan van achter naar voor worden versteld (topswing) waardoor het hoofd in elke positie aangenaam wordt ondersteund. De verstelling gebeurt standaard handmatig maar er zijn Twice modellen waarbij dit elektrisch kan. Achterop dit infoblad leest u of dit model daarmee kan worden uitgerust

Er is van dit Twice model een manuele versie leverbaar. Dit model heeft geen voetklep en geen elektrische verstelling. De rugverstelling gebeurt door middel van een gasveer. Het model valt dan in de SENZA (SZ) serie. Een bijpassende hocker is leverbaar

De Twice fauteuils zijn leverbaar in de maten: XS, S, M, L, XL en XXL. De Senza fauteuils zijn leverbaar in de maten: XS, S, M en L

XS: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 4 cm minder dan bij de medium uitvoering.

S: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm lager en de zitdiepte 2 cm minder dan bij de medium uitvoering.

L: In deze uitvoering is de zithoogte 2 cm hoger en de zitdiepte 2 cm meer dan bij de medium uitvoering.

XL: In deze uitvoering is de zithoogte 4 cm hoger en de zitdiepte 4 cm meer dan bij de medium uitvoering.

XXL: In deze uitvoering is de zithoogte 6 cm hoger en de zitdiepte 6 cm meer dan bij de medium uitvoering.



voet 85

SZ-147



voet 88

TW-147

* Van deze fauteuil SZ/TW-147 is ook een variant leverbaar met een hoge rug. Zie hiervoor model SZ/TW-137

	Draaifauteuil Twice					Draaifauteuil Senza				
	XS	S	M	L	XL	XXL	XS	S	M	L
Voetklepverlenging (Twice plus) *Zie informatieblad: Een transformatie van Twice naar Twice plus	Niet mogelijk in de maten XS, S en M			Als L6*	Als XL8*	Als XXL10*	Niet van toepassing			
Rughoogte Zie informatieblad: Rughoogtes Twice	Laag Hoog (zie TW-137) Extra Hoog			Laag Hoog (zie TW-137) Extra Hoog		Laag Hoog (zie SZ-137) Extra Hoog				
3 motorig systeem i.c.m. accu en bediening in de zitting (links voorstaand)	Standaard			Standaard		De rug kan versteld worden door middel van een gasveer. <u>Dit model heeft geen voetklep.</u>				
3 motorig systeem met <u>sta-ophulp</u> i.c.m. accu en tiptoets bediening in de zitting (links voorstaand)	Niet mogelijk			Niet mogelijk		Niet mogelijk				
Tiptoetsbediening aan andere zijde (Standaard is voorstaand links)	Optioneel			Optioneel		Niet van toepassing				
Bediening aan spiraalsnoer	Optioneel			Optioneel		Niet van toepassing				
Elektrisch bedienbare topswing (Topswing manueel standaard)	Optioneel			Optioneel		Niet mogelijk				
Opblaasbare lendensteun	Optioneel			Optioneel		Optioneel				
Leermetrage	4,40 m ²			4,60 m ²		4,10 m ²				
Leermetrage met gestoffeerde voet	4,90 m ²			5,10 m ²		4,60 m ²				
Stofmetrage	3,60 mtr			3,80 mtr		3,30 mtr				
Stofmetrage met gestoffeerde voet	4,10 mtr			4,30 mtr		3,80 mtr				



TW-147



SZ-147



TW-147

